## RAU
## Werkbank
### Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Füße mit absenkbaren Rollen, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 2 Schränke, 1 Schraubstock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen

**Artikelnummer: 148723**

## RAU Werkbank Serie 8000

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Füße mit absenkbaren Rollen
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 2 Schränke, 1 Schraubstock
- links 1 Schrank
- mitte 1 Ablageboden
- rechts 1 Schublade, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 1x180 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %

- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- mit Schraubstock, Backenbreite 120 mm
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Möbeltyp | Tisch | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung |
| Tischtyp | Werkbank | Griff | Griffleiste |
| Gestellausführung | 4 Füße mit absenkbaren Rollen | Beschriftungsfeld | Beschriftungsstreifen |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Material Platte | Buche |
| Höhe | 880 mm | Material Gestell | Stahl |
| Breite | 2000 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 700 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Stärke Platte | 40 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Traglast | 450 kg | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| höhenverstellbar | nein | Ablageböden Anzahl | 1 Stück |
| elektrisch leitend | nein | Türen Anzahl | 2 Stück |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schublade, 1 Ablageboden, 2 Schränke, 1 Schraubstock | fahrbar | ja |
| Unterbauten links | 1 Schrank | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Unterbauten Mitte | 1 Ablageboden | Bereifung | Gummi |
| Unterbauten rechts | 1 Schublade, 1 Schrank | Material Felge | Polypropylen |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Durchmesser Rad | 100 mm |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x180 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Fronthöhe 180 mm | 1 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Schubladentraglast | 100 kg | Gewicht | 145 kg |
| Auszug Schublade | 90 % | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 148771 | | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 180 - 360 mm |
| 148773 | | Schubladeneinsatzset, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe 90 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 148774 | | Anti-Rutschmatte für Werkbank, Breite x Tiefe 490 x 560 mm |