Cascoo
Bockrolle

Traglast 180 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243560

Bockrolle

- Traglast 180 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	180 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	0,72 kg