

Krause

ladder-onderdeel

STABILO® Professional

2 treden met R13-laag, van aluminium

Artikelnummer: 244199



ladder-onderdeel




- 2 treden met R13-laag
- diepte trede 80 mm
- breedte 850 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- veilig in gebruik door borgbouten
- Tweecomponenten voetdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 3 kg

- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	belastbaar tot	150 kg
laddertype	ladder-onderdeel	onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
treden aantal	2	verrijdbaar	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	certificering	TÜV getest
hoogte	850 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	850 mm	garantie	10 jaar
veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten	gewicht	3 kg
sport-/dwarsverbinding	gefelsd		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen