

Blume Förderanlagen schaar-rollebaan



draagrol van staal, baan lengte x
breedte 1,2 - 4,5 m x 600 mm

Artikelnummer: 247546



Blume Förderanlagen Harmonica-wieltjesbaan

schaar-rollebaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1,2 - 4,5 m x 600 mm
- hoogte 700 - 1100 mm
- asafstand 130 mm
- draagvermogen tussen twee steunen 120 kg
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met zwenkwielen

Technische details




transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baantype	schaar-rollebaan	draagvermogen (tussen 2 steunen)	120 kg
baancomponent	baanelement	asafstand	130 mm
roltype	draagrol	framehoogte	700-1100 mm
materiaal rol	staal	materiaal frame	staal
diameter rol	48 mm	frameoppervlak	verzinkt

baanlengte	1,2-4,5 m	onderbouw	zwenkwielen
uittrekbaar	ja	gewicht	99 kg
baanbreedte	600 mm		

Gerelateerde Producten

297362		verbindingsstuk voor schaar-rollebaan, draagrol van staal, baan lengte x breedte 0,4 m x 600 mm
309825		eindaanslag voor schaar-rollebaan, voor baanbreedte 600 mm
588467		eindaanslag voor schaar-rollebaan, voor baanbreedte 600 mm, in-/uitklapbaar

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm