Scangrip
Kopflampe
I-VIEW

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 250 Lumen, Mit verstellbarem Gewebeband, Mit Batterie

Artikelnummer: 235383

Kopflampe

- Höhe x Länge x Breite 43 x 105 x 52 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 250 Lumen
- Mit verstellbarem Gewebeband
- Leuchtdauer 5,5 h
- 2-stufig dimmbar
- Ladezeit 3 h
- Mit Batterie
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	105 mm
Energieeffizienzklasse	A	Höhe	43 mm
Leuchtdauer	5,5 h	Breite	52 mm

Lichtstrom	250 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
dimmbar	ja	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Spannungsversorgung	Batterie	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	3 h	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Leuchte Ausstattung	verstellbares Gewebeband	Gewicht	0,1 kg

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft