

tafelwagen

draagvermogen 250 kg, 2 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 950 x 430 mm, etage(s) van hout met melaminecoating in Mahonie, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met TPE-banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 272219




tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 950 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 1100 x 430 mm
- etage(s) van hout met melaminecoating in Mahonie
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- constructie van staal
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden op polypropyleen-velg
- wielnaaf met Precisie kogellager
- behuizing van polypropyleen
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	uitrichting duwbeugel	hoog
type wagen	etagewagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	950 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	430 mm	materiaal behuizing	polypropyleen
etages aantal	2 stuks	materiaal velg	polypropyleen
etagetype	houten plaat	diameter wiel	125 mm
materiaal etage(s)	hout	wiellager	Precisiekogellager
oppervlak etage(s)	gecoat met melamine	wieluitrusting	2 wielen met rem
kleur etage	Mahonie	wielstand	rechthoekig
draagvermogen etage	125 kg	oppervlak	m. poedercoating
etage-inrichting	recht	kleur	zwart
hoogte	940 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1100 mm	levering	gedemonteerd
breedte	430 mm	garantie	5 jaar
materiaal	staal	duwbeugel aantal	2 stuks
constructies	geen	gewicht	26 kg

Dit past ook bij ...

219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm