Gmöhling

bacs de transport en aluminium

G®-CRATE

hauteur x longueur x largeur 340 x 650 x 430 mm, capacité 80 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein

Numéro d'article: 471528









Gmöhling Bac de transport en aluminium G®-CRATE

bacs de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 340 x 650 x 430 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 315 x 620 x 400 mm
- capacité 80 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	gerbable	oui
norme européenne	non	structure de cloison	plein
convient pour (secteurs)	logistique au sein de l'entreprise	soubassement	plein
capacité	80 l	convient pour aliments	oui
matériau	aluminium	convient pour les convoyeurs à r	oui

hauteur	340 mm	considération comme matière dang	non
hauteur intérieure	315 mm	dispositif de support	poignées
longueur	650 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	620 mm	couleur	aluminium naturel
largeur	430 mm	possibilité de passage au-dessou	non
largeur intérieure	400 mm	modèle	Standard
couvercle	en accessoires (non compris)	Poids	4 kg

Accessoires

471506		couvercle indépendant, en aluminium, pour caisse de transport avec capacité 60 - 120 l, largeur x profondeur 650 x 430 mm
493087		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 650 x 430 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493134		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 650 x 430 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 300 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair