

## verrijdbare vatenheffer

### FHR 600 G

draagvermogen 300 kg, met vatengrijper, binnenbreedte 845 mm, hefhoogte 600 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 293394



## Verrijdbare vatenheffer FHR 600 G

### met grijpmechaniek

verrijdbare vatenheffer




- draagvermogen 300 kg
- voor metaal- en kunststof vaten
- met vatengrijper
- binnenbreedte 845 mm
- hefhoogte 600 mm
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- hoogte x lengte x breedte 1330 x 1000 x 1125 mm
- gewicht 109 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	hefwerktuig uitrusting	vatengrijper
hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hoogte	1330 mm
draagvermogen	300 kg	breedte	1125 mm
hefhoogte	600 mm	wijdte (li.)	845 mm
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	lengte	1000 mm

bediening wielonderstel	handmatig	materiaal	staal
type vat	metaal- en kunststof vaten	oppervlak	gelakt
diameter zwenkwielen	180 mm	kleur	geeloranje // RAL2000
diameter vorkwiel	80 mm	gewicht	109 kg

## Dit past ook bij ...

205601		opvangbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 60 x 940 x 370 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
505273		putafdekking, Geschikt voor olie en chemicaliën, lengte x breedte 457 x 457 mm