

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 439955



Das Lagersystem



META Schroefstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 304 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- standers met corrosiebeschermende zinklaag

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand // veiligheidsrand |
| stellingtype | magazijnstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | schroefsysteem | stelling uitrusting | legborden |
| stellingveld | aanbouwveld | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| materiaal | staal | oppervlak legbord | verzinkt |
| hoogte | 1850 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| breedte | 752 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| diepte | 304 mm | stabiliteit / versterking / vers | lengte-/diepterichting |
| vaklast | 80 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 600 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | levering | gedemonteerd |
| vakbreedte | 750 mm | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakdiepte | 300 mm | gewicht | 13,3 kg |

Gerelateerde Producten

440342



legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052





tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217213



EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken

| | | |
|--------|---|--|
| 227961 |  | aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |