## Kärcher

# flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

longueur de tuyau 15 m, raccordement M22x1,5 mm, avec accouplement rotatif

**Numéro d'article: 119814**

flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 15 m
- température max. 155 °C
- pression max. 315 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec accouplement rotatif
- hauteur x longueur x largeur 100 x 290 x 290 mm

## Détails techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| type de nettoyage | accessoires | raccordement | M22x1,5 mm |
| pour appareil de nettoyage | nettoyeur haute pression | équipement tuyau/tube | accouplement rotatif |
| pression | 315 bar | hauteur | 100 mm |
| longueur de tuyau | 15 m | longueur | 290 mm |
| antistatique | non | largeur | 290 mm |
| température maxi | 155 °C | Poids | 3,55 kg |
| largeur nominale | DN 8 | | |