


## combinatieloopkat

trekbelasting 2000 kg, rolkat,  
hefhoogte 3 m

Artikelnummer: 508977



## Combinatieloopkat

### Draagvermogen 2000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 2000 kg
- rolkat
- hefhoogte 3 m
- flensbreedte 88 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 8 x 24 mm
- bouwhoogte 551 mm
- breedte x diepte 358 x 317 mm
- min. 1,1 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 34 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

## Technische details

hijswerktuig    hijswerktuig




diepte 317 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
loopkat uitvoering	rolkat	min. draaicirkel	1,1 m
trekbelasting	2000 kg	hefkracht	34 daN
hefhoogte	3 m	maat a	424 mm
bediening heffing	handmatig	maat b	338 mm
flensbreedte	88-203 mm	maat c	487 mm
aantal bundels	1 stuks	maat f	3 mm
maat kettinglement	8 x 24 mm	maat s	38 mm
materiaal	staal	maat z	12 mm
bouwhoogte	551 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettingleier
breedte	358 mm	gewicht	46 kg

## Gerelateerde Producten

508984	·	extra hefhoogte voor rolkat, voor extra hefhoogte met 2000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509003	·	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 2000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening