VARIOfit
Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform aus Holz mit Abrutschwinkel (überstehend), Plattform gerade, Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203167

VARIOfit Beistellwagen

für Euronorm-Behälter

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Holz mit Abrutschwinkel (überstehend)
- Plattform gerade
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1185 x 455 x 815 mm

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Durchmesser Rad	125 mm
Wagentyp	Etagenwagen	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Euronorm	ja	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenlänge	600 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	400 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagen Anzahl	3 Stück	Aufbauten	keine
Etagenausrichtung	gerade	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrutschwinkel überstehend	Schiebebügel	1 Stück
Höhe	1185 mm	klappbar	nein
Länge	455 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	815 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagentyp	Holzplatte	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Garantie	12 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	26,15 kg
Bereifung	TPE		

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau