StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

StarTech ID: ADJSHELFHDV

L'étagère ventilée robuste, ajustable, montée en rack 1U ADJSHELFHDV vous permet d'ajouter une étagère 1U réglable, haute capacité à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces.

Cette étagère robuste montée en rack peut être réglée (à une profondeur de montage) de 19,5 à 38 pouces pour s'adapter à votre rack. Sa conception ventilée améliore la circulation de l'air et facilite la diminution de la température à l'intérieur du rack. Faite d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale 1,2 mm, ce qui lui permet de supporter jusqu'à 113 kg de matériel, cette étagère offre une solution durable pour le stockage du gros matériel non montable en rack, des outils ou périphériques lourds dans votre rack ou armoire.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Applications

- Ajoute une étagère de stockage à des racks d'équipement ou de commutateurs réseau peu profonds
- Obtenez de l'espace de stockage supplémentaire pour le matériel essentiel et l'équipement non montable lourd
- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

Features

- Etagère robuste, ventilée et ajustable montée en rack 1U
- Convient à tous les racks standard de 19 pouces
- Profondeur de montage réglable de 19,5 à 38 pouces
- Supporte jusqu'à 113 kg
- Faite d'acier massif pressé à froid de 1,2 mm

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Hauteur U	1U
Type de cadre	Acier
Options de fixation	Montage en façade (avant et arrière)
Capacité de poids	113.1 kg [250 lb]
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Epaisseur du boîtier	1.2 mm [0 in]
Largeur externe	482 mm [19 in]
Hauteur externe	43.7 mm [1.7 in]
Profondeur externe	700 mm [27.6 in]
Poids du produit	5.4 kg [11.9 lb]
Profondeur de montage maximal	974 mm [38.3 in]
Profondeur de montage minimale	495 mm [19.5 in]
Poids brut	7.1 kg [15.6 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Etagère de rack ajustable, haute capacité 1U
Inclus dans le paquet	2 - Supports de montage avant
Inclus dans le paquet	2 - Supports de montage arrière
Inclus dans le paquet	8 - Vis de panneau M5
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant
Available