

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen, bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526453



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| transporttechniek | rollen | materiaal behuizing | staal |
| roltype | apparatenwiel | zwenklager | kogellager |
| bouwmodel | zwenkwiel | draadvangkappen | ja |
| draagvermogen | 80 kg | totale hoogte | 134 mm |
| banden | TPE | naaflengte | 36,5 mm |
| wiel-Ø | 100 mm | naafboorgat | 8 mm |

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------|---------------|
| materiaal velg | kunststof | wielbreedte | 30 mm |
| wiellager | kogellager | uitlading | 42 mm |
| bevestigingselement | ruggat | loopvlak eigenschap | Niet-strepend |
| elektrisch geleidend | nee | oppervlak behuizing | verzinkt |
| ruggat | 12,2 mm | gewicht | 1,2 kg |

Gerelateerde Producten

526455



wiel, draagvermogen 80 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken