ZARGES
Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 0,6 m, Podest Breite x Tiefe 800 x 400 mm, 3 geriefte Stufen (inkl. Podest), 45° Neigung, Aus Aluminium, 2 Rollen

Artikelnummer: 219779

ZARGES Podesttreppe

Neigung 45°

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,6 m, Podest Breite x Tiefe 800 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 3 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 800 mm
- Höhe 0,6 m
- 45° Neigung
- Ausladung 1,07 m
- Aus Aluminium
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Rollen
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Gewicht 33,7 kg

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	Ausladung	1,07 m
Material	Aluminium	Höhe	0,6 m
Nutzung	einseitig	belastbar bis	300 kg
Höhe Podest	0,6 m	Stufen belastbar bis	150 kg
Breite Podest	800 mm	klappbar	nein
Tiefe Podest	400 mm	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	3	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Handlauf	als Zubehör (nicht enthalten)
Breite Stufen	800 mm	Unterbau	2 Rollen
Neigung	45 °	Gewicht	33,7 kg

Zubehör

219787		Handlauf für Podesttreppe, 45° Neigung, Für 3 Stufen
219790		Geländer für Podesttreppe