## Krause

# Fahrbare Podesttreppe

### STABILO® Professional

Podest Höhe 0,75 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 700 mm, 2 x 3 geriefte Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

**Artikelnummer: 254313**

Fahrbare Podesttreppe

- Podest Höhe 0,75 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 700 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,75 m
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 3 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 175 mm
- Aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Geländer 1000 mm hoch
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 34,9 kg
- gemäß EN 131-7

- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie
- Lieferumfang: ohne Handlauf, bitte separat bestellen
- Ab einer Podesthöhe von 1 m sind beidseitige Handläufe vorgeschrieben, bitte direkt 2 Handläufe mitbestellen
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steigtechnik | Podesttreppe | fahrbar | ja |
| Material | Aluminium | Sicherheitsausstattung Leiter | 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste |
| Nutzung | beidseitig | Sicherheitsbügel | ja |
| Höhe Podest | 0,75 m | Höhe Geländer | 1000 mm |
| Breite Podest | 600 mm | Handlauf | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Tiefe Podest | 700 mm | Unterbau | 4 Lenkrollen |
| Stufen Anzahl | 2 x 3 | Rad Ausstattung | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Stufen-/Sprossentyp | geriefte Stufen | Norm | EN 131-7 |
| Arbeitshöhe | 2,75 m | Lieferumfang | ohne Handlauf |
| Tiefe Stufen | 175 mm | Anlieferung | vormontiert |
| Höhe | 1,75 m | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Breite | 800 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Tiefe | 1400 mm | Gewicht | 34,9 kg |
| belastbar bis | 150 kg | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 254320 | | Handlauf für Podesttreppe, Für 3 - 4 Stufen, Anbau beidseitig |
| 254323 |  | Durchgangssperre für Podesttreppe, Höhe x Breite 640 x 530 mm |
| 254324 | | Werkzeugablage für Podesttreppe, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 500 x 300 mm |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 210735 | | Regalanfahrschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe x Breite x Tiefe 400 x 165 x 227 mm, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL1003 Signalgelb, zum Aufdübeln |
| 227865 | | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß |
| 227890 | | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |

| | | |
|---|---|---|
| 252955 | | GEDORE R27140015 Rohrzange S-Maul f.D.1.1/2 Zoll L.420mm |