bott
armoire à plaques perforées
cubio

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 650 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 4 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Made in Germany

Numéro d'article: 125974

bott Armoire modulable cubio

armoire à plaques perforées

- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 650 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à double battant perforée
- portes avec perforations intérieures
- portes avec barre de verrouillage cachée
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x125 mm
- à cloison de séparation médiane
- à gauche 2 tablettes et 2 tiroirs
- à droite 2 tablettes et 2 tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulable	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte à double battant perforée	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
hauteur	2000 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1300 mm	verrouillable	oui
profondeur	650 mm	cloison de séparation médiane	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs	matériau	tôle d'acier
type tablette/niveau	tablette en acier	extension	100 %
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
charge tablette	160 kg	poignée	poignée tournante
nombre de tiroirs	4 pièce	roulant	non
nombre x hauteur tiroirs	4x125 mm	exécution porte	
couleur du corps	gris clair // RAL7035	équipement porte	
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016	Poids	279,9 kg

Accessoires

125790		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 1300 x 650 mm
125794		Tablette couliss. pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 50 x 1300 x 650 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, avec charges normales, en acier en RAL7035 gris clair
125796		Tablette couliss. pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 75 x 1300 x 650 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, avec extension charges lourdes, en acier en RAL7035 gris clair
126043		panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 350 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126044		panneau arrière, avec Fentes, hauteur x largeur 350 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126047		panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 400 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126048		panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 450 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair

126060		panneau arrière, avec Fentes, hauteur x largeur 400 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126071		tringle à vêtements, avec 6 crochets, largeur x profondeur 1300 x 650 mm, en aluminium anodisé
126072		tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 1300 x 650 mm, force 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
126074		tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 1300 x 650 mm, force 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
126089		tablette pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 64 x 1300 x 650 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair
126093		tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1300 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126095		tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 1300 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126100		tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1300 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair
126101		tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 1300 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair
126245		socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1300 x 650 mm
126270		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 1175 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 1300 x 650 mm