Kombikatze

Zuglast 5000 kg, Rollkatze,
Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508980



Kombikatze

Traglast 5000 kg

Kombikatze

- Zuglast 5000 kg
- Rollkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 114 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 2
- Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
- Bauhöhe 808 mm
- Breite x Tiefe 448 x 355 mm
- mindestens 1,4 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Tiefe	355 mm

Hebezeugtyp	Kombikatze	Länge Bedienungskette	2,5 m
Laufkatze Ausführung	Rollkatze	Min. Kurvenradius	1,4 m
Zuglast	5000 kg	Hubkraft	37 daN
Standardhub	3 m	Maß A	636 mm
Bedienung Hub	manuell	Maß B	472 mm
Flanschbreite	114-203 mm	Maß C	745 mm
Strangzahl	2 Stück	Maß F	3 mm
Kettenelemente	10 x 30 mm	Maß S	42 mm
Material	Stahl	Maß Z	15 mm
Bauhöhe	808 mm	Gewicht	86 kg
Breite	448 mm		

Zubehör

508986	·	Mehrhub für Rollkatze, für Mehrhub mit 5000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
509005	·	Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung