# Scangrip

## Stiftlampe

### WORK PEN 200 R

Gehäuse aus Aluminium, Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 200 Lumen, Spot 150 Lumen, Mit USB-Anschluss zum Aufladen, Mit Akku

**Artikelnummer: 235416**

Stiftlampe

- Durchmesser x Länge 21 x 173 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 200 Lumen, Spot 150 Lumen
- Mit USB-Anschluss zum Aufladen
- Leuchtdauer 10 h
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Ladezeit 2,5 h
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit Akku
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkzeugtyp | Zubehör | Leuchte Ausstattung | USB |
| Lampentyp | Stiftlampe | Leuchte Funktion | Im Bereich 10 - 100 % dimmbar |
| Leuchtmitteltyp | LED | Material Gehäuse | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse | A | Länge | 173 mm |
| Leuchtdauer | 10 h | Durchmesser | 21 mm |
| Lichtstrom | 200 Lumen | IP Schutzart | 20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz |
| Lichtstrom Spot | 150 Lumen | WEEE-Registrierungsnummer | DE24837723 |
| dimmbar | ja | WEEE-Geräteart | Lampen KAT 3 |
| Spannungsversorgung | Akku | Marke laut EAR-Register | Scangrip |
| Ladezeit | 2,5 h | Gewicht | 0,24 kg |
| Anzeige | digital, mit Batterieanzeige | | |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 218389 | | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 227891 | | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |