## stumpf
## Umweltschrank

geeignet für wassergefährdende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff, 7 Ebene(n) mit Wannenboden, 3 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

**Artikelnummer: 530581**

## stumpf Umweltschrank

### zur Lagerung von wassergefärdenden Stoffen

Umweltschrank

- geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger-Schließmechanismus
- 7 Ebene(n) mit Wannenboden
- Traglast je Ebene 100 kg

- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannenboden 10 l
- 3 Schublade(n)
- mit Mitteltrennwand
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Möbeltyp | Schrank | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | abschließbar | ja |
| Schranktyp | Umweltschrank | Schließfunktion | 3-riegeliger-Schließmechanismus |
| Lagerort | im Arbeitsraum | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende Stoffe | Griff | Bügelgriff |
| Brandschutz | nicht brandgeschützt | Material | Stahl |
| Höhe | 1800 mm | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Breite | 1000 mm | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 500 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Schrank Ausstattung | Auszugböden, Schubladen | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 7 Stück | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Böden- / Ebenentyp | Wannenboden | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Auffangvolumen Wannenboden | 10 l | Zertifizierung GefStoffV | erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1 |
| Traglast Fachboden | 100 kg | Garantie | 5 Jahre |
| Schubladen Anzahl | 3 Stück | Mitteltrennwand | ja |
| Be- und Entlüftung | ohne Belüftung | Gewicht | 102 kg |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 530584 | | Wannenboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 530610 | | Wannenboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 530615 | | Lochblechabdeckung für Wannenboden, Breite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 200803 | | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 221116 | | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8 |
| 221369 | | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden |
| 504444 | | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 | | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 | | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 525760 | | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |
| 526779 | | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage |