# PAVOY
## Schubladenschrank
### Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm, 9 Schublade(n), Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

**Artikelnummer: 404261**

## PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 7x100 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Material | Stahlblech | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Höhe | 1200 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Breite | 1023 mm | Auszugsperre | Einzelauszugsperre |
| Tiefe | 600 mm | abschließbar | ja |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Schließsystem | Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss |
| Schubladen Anzahl | 9 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 7x100 mm/2x200 mm | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 100 mm | 7 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück | Garantie | 10 Jahre |
| Schubladentraglast | 50 kg | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert | Gewicht | 142 kg |
| Auszug Schublade | 85 % | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 404286 | | Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404290 | | Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 200 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404303 | | Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz |
| 404304 | | Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz |
| 404307 | | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 147357 | | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 | | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 | | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |