

Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536

StarTech ID: SV211KUSB



Le kit commutateur KVM USB noir 2 ports avec audio et câbles vous permet de commander deux ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement à touche directe et à bouton poussoir du panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 2048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôtes 1,22 m VGA 2-en-un et USB, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique, il est accompagné d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Applications

- Permet la commande de deux ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à deux moniteurs, claviers et souris.
- Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Features

- Câbles 1,22 m inclus.
- Résolution maximum : 2048 x 1536.
- Type de commutation : Touche accès rapide, bouton poussoir.
- Inclut la prise en charge audio offrant ainsi une solution de commutation complète.
- Conception compacte.
- Alimentation USB – Aucun adaptateur externe requis

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non
Interface(s) console	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Interface(s) console	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - USB Mini-B (5 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	2048x1536 @60Hz
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4 x 4ft 2-in-1 VGA and USB Host Cables 4 x 4ft 2-in-1 Audio and Mic Cables
Largeur du produit	96 mm [3.8 in]
Hauteur du produit	20 mm [0.8 in]
Profondeur du produit	60 mm [2.4 in]
Poids du produit	200 g [7.1 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	Autoalimenté
Poids brut	0.8 kg [1.7 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 2 ports
Inclus dans le paquet	2 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur/micro 3,5 mm)
Inclus dans le paquet	2 - Câble KVM USB VGA 1,2 m
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

