

Dynamometer 04 TX/RX met afleesbare afstandsbediening



Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

Mechanische eigenschappen

- Geanodiseerd aluminium huis.
- Beschermingsklasse IP 65.
- Overlast indicatie bij 10% overlast.
- Proefbelasting 2 x WLL.
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.

Elektrische specificaties

- Oplaadbare batterijen inclusief lader.
- Lader: Input 230 VAC, output 20 VDC.
- Bedrijfsduur ca 100 uur.

Elektronische specificaties

- LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm.
- Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +55°C
- Nauwkeurigheid tot ca 0,15% van de afleeswaarde.

Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Eenvoudig keuze menu: aan/uit-, tarreer-, piek- en blokkeerknop.
- Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde.
- Afleesmogelijkheid van bruto-, netto- en tarragewicht.
- Piekfunctie houdt maximale gewicht vast.
- Blokkeerfunctie houdt het visuele gewicht vast in de display.
- Eenheden selectie unit (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Voeding schakelt automatisch uit.



RX-PORT elektrische specificaties

- Alkaline batterijen (3 x AA type).
- Standtijd ca 150 uur.
- Batterij-indicator.

RX-PORT elektronische specificaties

- LCD display met 5 posities, 12 mm cijferhoogte.
- 433,92 MHz frequentieregeling.
- Omgevingstemperatuur -5°C to +55°C.
- RS232-poort voor printer- of PC-verbinding (niet alle type printers).

TX-LOAD elektrische specificaties


- Zendbereik max 50 m.

TX-LOAD elektronische specificaties

- 433,92 MHz frequentieregeling.

Optie

- Harpsluiting vanaf 10T.



Type	Veilige werklust (kg)	Resolutie (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Harpsluiting (t)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DSD04-05TX/RX	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6.5 incl.	1.85	1512003
DSD04-10TX/RX	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12 excl.	3.6	1512005
DSD04-25TX/RX	25000	10	350	126	70	55	70	210	70	25.00 excl.	7.0	1512009
DSD04-50TX/RX	50000	20	450	165	98	77	98	260	95	55.00 excl.	17.0	1512011