Cemo
Fahrgestell

Für 200 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1094 x 496 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp

Artikelnummer: 203894

Cemo Fahrgestell für Großbehälter

Fahrgestell

- Für 200 l GFK-Großbehälter
- Ladefläche Länge x Breite 1094 x 496 mm
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Oberfläche	verzinkt
Rollertyp	Fahrgestell	Lenkstange	nein
für Behältertyp	Großbehälter	Bereifung	Polypropylen
für Behälter	200 l	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	1094 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
Ladeflächenbreite	496 mm	Gewicht	14 kg
Material	Stahl		