Format Tresorbau
sleutelkluis

veiligheidsniveau: S1, hoogte x breedte x diepte 636 x 812 x 306 mm, 600 haak, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 400142

Format Tresorbau Sleutelkluis

veiligheidsniveau S1

Format Tresorbau sleutelkluis

- veiligheidsniveau: S1
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 636 x 812 x 306 mm
- 600 haak
- hakenlijsten verstelbaar, genummerd en in verschillende kleuren
- zwenkbaar register
- deuropeningshoek 90 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- romp enkelwandig, 3 mm dik
- deur dubbelwandig, 58 mm dik
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 2.500 €?/privé tot 2.500 €
- Voorbereid voor achterwandverankering
- gewicht 80 kg
- conform EN 14450

Technische details

meubeltype	kast	deurconstructie	dubbelwandig
type kast	sleutelkast	dikte deur	58 mm
hoogte	636 mm	openingshoek deur	90 °
breedte	812 mm	afsluitbaar	ja
diepte	306 mm	sluitsysteem	dubbel baardslot
veiligheidsniveau	S1	wandconstructie	enkelwandig
verankering	achterwandverankering	dikte romp	3 mm
vergrendeling	driezijdig	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diameter slotbout	20 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	oppervlak romp	gelakt
verzekerbaar	ja	oppervlak front	gelakt
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 2.500 €?/privé tot 2.500 €	certificering	EN 14450
inbraakbeveiliging	ja	gewicht	80 kg
haken aantal	600 stuks		

Gerelateerde Producten

149501		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in rood
149502		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in groen
149504		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in geel
149505		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in blauw
149506		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in zwart
149516		sleutelhanger voor sleutelkast, van kunststof in op kleur gesorteerd
400143		cijfercombinatieslot, voor sleutelkluis, veiligheidsniveau: A, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
523540		prullenmand, inhoud 18 l, hoogte x diameter 331 x 315 mm, romp van polypropyleen mat in zwart, onderbouw vloerring