# Serie 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Schwarz
# HMG6764B1

## Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Mikrowellen-Funktion: Ihre Speisen gelingen automatisch perfekt und schnell.

- **PerfectBake Backsensor**: der einfache Weg zu perfekten Backergebnissen.
- **PerfectRoast Bratenthermometer**: Präzise Messung der Kerntemperatur für einen perfekten Braten.
- **Mikrowellenfunktion**: zum schnellen Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **4D Heißluft**: gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **TFT-Touchdisplay**: Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.

Zusatzfunktionen: ..... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung: ..... elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des Garraumes: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm
Nettogewicht: ..... 43.9 kg
Bruttogewicht: ..... 47.1 kg
EAN-Nummer: ..... 4242002808246
Max. Mikrowellenleistung: ..... 800 W
Anschlusswert: ..... 3600 W
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 60; 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

4 242002 808246

# Serie 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Schwarz
# HMG6764B1

## Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Mikrowellen-Funktion: Ihre Speisen gelingen automatisch perfekt und schnell.

**Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit Mikrowelle mit 12Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 L

**Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge, pyrolysefähig

**Design**

- intuitiver Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

**Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

**Komfort**

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer
- Schließen gedämpft
- Backofengriff aus Aluminium
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectBake Backsensor
- PerfectRoast Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

**Zubehör**

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

**Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Schwarz**
**HMG6764B1**




Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| **Kochfeld-Typ** | **min. Arbeitsplattenstärke** | |
|---|---|---|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | 30 mm |




Maße in mm




Maße in mm