

Doppelwandige Lagertanks

- doppelwandiger, innen und außen feuerverzinkter Behälter
- hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung nach dem Vakuum-Prinzip
- bundesweit gültige Zulassung als Lagerbehälter für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- für die Aufstellung im Gebäude und im Freien geeignet
- Domdeckel mit großer Einfüllöffnung (Ø 500 mm)
- mit Peilstab und Lüftungsleitung ausgestattet
- 2 Hebeösen für Leertransporte vorhanden
- Bedarfs- und praxisgerechte Lösungen für die Ver- und/oder Entsorgung können durch das Zubehör realisiert werden
- explosionsdruckstoßfester Behälter für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C

Anfahrerschutz

siehe Seite
769



Explosionsdruckstoßfester Lagertank für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt < 55°C, 995 Liter Volumen.

i Abfüllfläche bei regelmäßiger Befüllung ggf. notwendig.

i Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich.

Eignung	für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt größer als 55 °C				
Volumen [l]	1500	3000	5000	7500	10000
Maße außen L x B [mm]	2100 x 2100	2750 x 2700	4350 x 4350	5240 x 1400	6800 x 1400
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1300	1570	1570	1760	1760
Norm(en)	–	–	–	DIN EN 12285-2	DIN EN 12285-2
DIBt-Zulassung	Z-38.12-325	Z-38.12-325	Z-38.12-325	–	–
Bestellnummer	279-007-JY	279-008-JY	279-009-JY	279-056-JY	279-057-JY

Eignung	für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C							
Volumen [l]	400	600	995	1500	3000	5000	7500	10000
Maße außen L x B [mm]	1000 x 1000	1000 x 1000	1250 x 1250	1400 x 1000	2650 x 1250	4400 x 1250	5240 x 1400	6800 x 1400
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1100	1360	1450	1400	1610	1650	1800	1800
Norm(en)	DIN 6623	DIN 6623	DIN 6623	–	–	–	DIN EN 12285-2	DIN EN 12285-2
DIBt-Zulassung	–	–	–	Z-38.12-51	Z-38.12-51	Z-38.12-51	–	–
Bestellnummer	254-521-JY	254-522-JY	254-523-JY	254-364-JY	254-365-JY	254-366-JY	254-367-JY	254-369-JY

Zubehör	Bestellnummer
Armaturensatz für die Versorgung von Lagertanks Typ LT für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C	254-518-JY
Armaturensatz für die Entsorgung bei Lagertanks Typ LT für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C	254-519-JY
Armaturensatz für die Versorgung von Lagertanks Typ LT für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt < 55°C	254-524-JY
Armaturensatz für die Entsorgung von Lagertanks Typ LT für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt < 55°C	254-525-JY
Reinigungsdom für Lagertanks Typ LT für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C	254-520-JY
Reinigungsdom für Lagertanks Typ LT mit einem Volumen über 1000 Liter, Flammpunkt < 55 °C	254-526-JY
Flammendurchschlagsicherung für Füllleitung von Lagertanks Typ LT, Flammpunkt < 55 °C	254-528-JY
Lüftungshaube für Lagertanks Typ LT für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C	254-527-JY