




Verpackung	Packing
1 Set = 12 Stück mit angegebenen Aderfarben in PE-Beutel mit beigelegtem Prüfetikett B05015A0099 verpackt	12 pieces packed in a PE bag with enclosed Test Report label B05015A0099

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	30.01.2019	KR				
				gepr./ appr.	30.01.2019	LT	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH
				1:1	LC/APC Fibre Pigtail L=2.0m SM E9/125 OS2					
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 infor : Blatt/ sheet 1 von/ of 2
DIN ISO TOL  Tol. A + Tol. B (Tol. A + Tol. B)/2 Tol. A + Tol. B				D	L00879A0013					
				Ersatz für/ replaces						

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		<i>Mechanical Characteristics</i>	
Stecker-Bauform:	LC (nach IEC 61754-20) / DIN EN 50377-7-2	Connector Type:	
Faser:	E9/125 OS2 G.657.A1	Fibre:	
Aderaufbau:		Fibre structure:	
Primärcoating	Acrylat, $\varnothing 250 \pm 15 \mu\text{m}$ / Acrylate, $\varnothing 250 \pm 15 \mu\text{m}$	Primary coating	
Sekundärcoating	$\varnothing 0.9 \pm 0,1 \text{ mm}$	Secondary coating	
Farbe	Farbcode nach IEC 60304 / Colour code acc. to IEC 60304	Colour	
Abstriplänge	1m		
Werkstoffe:		Material:	
Ferrule	Zirkonia-Keramik / Zirconia ceramic	Ferrule	
Ferrulenaufnahme	rostfreier Stahl / stainless steel	Ferrule flange	
Druckfeder	rostfreier Stahl / stainless steel	Spring	
Gehäuse	Kunststoff (UL94-V0) grün / Plastic (UL94-V0) green	Housing	
Knickschutztülle	TPE UL-rated	Cable boot	
Staubschutzkappe	PP UL-rated	Dust caps	
Thermische und klimatische Eigenschaften		<i>Climatic Characteristics</i>	
Betriebstemperatur	- 5° ... 55°C	Operating temperature	
Lagertemperatur	-30° ... 70°C	Storage temperature	
Optische Eigenschaften		<i>Optical Characteristics</i>	
Einfügedämpfung	$\leq / = 0,50 \text{ dB}$	Insertion Loss	
Rückflussdämpfung	$> / = 60 \text{ dB}$	Return Loss	
mechanische Lebensdauer	≥ 1000	Mating durability	

1) Messung nach IEC 61300-3-4 / 1) measurement acc. to IEC 61300-3-4
 2) Messung nach IEC 61300-3-6 / 2) measurement acc. to IEC 61300-3-6

@ 1310nm/ 1550nm/ 1625nm

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material
				30.01.2019	KR				
				30.01.2019	LT	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				1:1	LC/APC Fibre Pigtail L=2.0m SM E9/125 OS2				
						Telegärtner GERÄTEBAU GMBH			
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagertoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
				D	L00879A0013				
				Ersatz für/ replaces					
						Maße/ dimensions: mm			
						Original : DIN A4 infor :			
						Blatt/ sheet 2 von/ of 2			

Vertraulich / Confidential
 Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner Gerätebau GmbH D-01774 Klingenberg Frauenstraße 1 Germany Phone: +49 035055/682-0 Fax: +49 35055/61224 www.geraetebau.telegaertner.com