Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 550 x 640 x 1020 mm, Inhalt 220 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 Füße



Made in Europe

Artikelnummer: 525046

Großbehälter

Großbehälter

- Höhe x Länge x Breite 550 x 640 x 1020 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 400 x 590 x 930 mm
- Inhalt 220 l
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 Füße
- Einfach zu tragen durch stirnseitige Griffe
- Geeignet für Schüttgüter aller Art
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
geeignet für (Produkt/Material)	Schüttgüter aller Art	Traglast dynamisch	150 kg
Euronorm	nein	Traglast statisch	1500 kg
Inhalt	220 l	stapelbar	ja
Höhe	550 mm	faltbar	nein
Innenhöhe	400 mm	unterfahrbar	ja
Länge	640 mm	Unterbau	4 Füße
Innenlänge	590 mm	Griff	stirnseitige Griffe

Breite	1020 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Innenbreite	930 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
recycelbar	ja	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Mindestmenge	1
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Gewicht	11,5 kg

Zubehör

525060		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Großbehälter mit 220 - 300 l Inhalt, Breite x Tiefe 1020 x 640 mm, in grau

Dazu passt auch ...

213115		Etikettenhalter, DIN A5 im Querformat, Höhe x Breite 163 x 223 mm, Rückseite selbstklebend, aus Polypropylen in blau/transparent
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
227306		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klingenrückzug, Klingenlänge 58 mm, mit Ersatzklingenmagazin
240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium