## Lacont

### Gefahrstoffschrank

**storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-1430 K**

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 2315 x 1550 x 1430 mm, Doppel-Flügeltür, Stellebene Bodenwanne mit Gitterrost, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb

**Artikelnummer: 144712**

### Lacont Fassschrank Typ 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-1430 K

**für Fässer und KTC**

Gefahrstoffschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 2315 x 1550 x 1430 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1276 x 1450 x 1275 mm
- für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC
- Einlagerung stehend
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten

- Doppel-Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit Türfeststellanlage und innenliegender Notentriegelung
- Tür schließt im Brandfall selbstständig
- mit Erdungsklemme
- Stellebene Bodenwanne mit Gitterrost
- Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Unterfahrsockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Möbeltyp | Schrank | Material | Stahl |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | Material Innenkorpus | HPL-Platten |
| Schranktyp | Gefahrstoffschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Lagerort | im Arbeitsraum | Farbe Innenkorpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Gefahrstoffeignung | aggressive, brennbare Stoffe | Farbe Front | narzissengelb // RAL1007 |
| Höhe | 2315 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Innenhöhe | 1276 mm | Oberfläche Innenkorpus | beschichtet |
| Breite | 1550 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Innenbreite | 1450 mm | abschließbar | ja |
| Tiefe | 1430 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Innentiefe | 1275 mm | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe | Bodenwanne mit Gitterrost | Tür Ausstattung | Türfeststellanlage, innenliegende Notentriegelung |
| Bodenwanne | ja | Tür Funktion | schließt im Brandfall selbstständig |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 1000 l | Unterbau | Unterfahrsockel |
| Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR | Zertifizierung ASR | nach ASR A1.3 gekennzeichnet |
| Kapazität | 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC | Zertifizierung DIN-/EN-Normen | gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102 |
| Sicherheitsausstattung Schrank | Erdungsklemme | Zertifizierung TRBS | Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen) |
| Brandschutz | Brandkammer getestet Typ 90 | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510 |
| Lüftungsanschluss Schrank | Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach | Gewicht | 1620 kg |
| Einlagerung | stehend | | |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 144723 | | PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1550 x 1430 mm |
| 149136 |  | Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 200803 | | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504444 | | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 | | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 | | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 526779 | | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage |