

Etagenwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 660 x 340
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
silbergrau, Mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 205761



Allzweckwagen

mit waagerechten Bügeln

Etagenwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 660 x 340 mm
- Höhe x Länge x Breite 765 x 810 x 375 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
- Konstruktion aus Stahl
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	150 kg	Schiebebügel	2 Stück
Ladeflächenlänge	660 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	340 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Etagen Anzahl	3 Stück	Bereifung	Vollgummi
Etagenausrichtung	gerade	Durchmesser Rad	125 mm
Höhe	765 mm	Radlager	Gleitlager
Länge	810 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	375 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	silbergrau
Euronorm	nein	Gewicht	21 kg

Zubehör

176175		Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau