Kärcher
Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger
Longlife 400

Schlauchlänge 10 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Handverschraubung und Knickschutz

Artikelnummer: 119833

Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger

- Schlauchlänge 10 m
- max. Temperatur 155 °C
- max. Druck 400 bar
- Anschluss M22x1,5 mm
- mit Handverschraubung und Knickschutz
- Höhe x Länge x Breite 60 x 530 x 460 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Anschluss	M22x1,5 mm
für Reinigungsgerät	Hochdruckreiniger	Schlauch/Rohr Ausstattung	Handverschraubung, Knickschutz
Druck	400 bar	Höhe	60 mm
Schlauchlänge	10 m	Länge	530 mm
antistatisch	nein	Breite	460 mm
max. Temperatur	155 °C	Gewicht	3,6 kg
Nennweite	DN 8		