

Hymer Stufenstehleiter 4124

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 profilierte Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,34 m, Holmlänge 2,02 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 231339



HYMER



Stufenstehleiter







- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,34 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,02 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Hohe Stabilität durch Stahlscharniere
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- aufgestellt Höhe x Breite 1,84 x 540 mm
- Gewicht 8,8 kg

- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	2,02 m	Spreizsicherung	ja
Standhöhe	1,34 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Reichhöhe	3,34 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 8	Stabilität / Aussteifung / Verst	Stahlscharniere
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	EN 131
Höhe	1,84 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	540 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	8,8 kg
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE