

Fassroller

Traglast 300 kg, Ladefläche Ø 610 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass, Plattform geschlossen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 235760



Fassroller

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Ø 610 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
- Plattform geschlossen
- mit öldicht verschweißter Wanne
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 75 mm
- mit Nylon-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Nylon
Rollertyp	Fassroller	Rad-Ø	75 mm
Traglast	300 kg	Höhe	185 mm
Ladeflächendurchmesser	610 mm	Länge	620 mm

Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Breite	620 mm
Plattform	geschlossen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Transportwagen Ausstattung	öldicht verschweißte Wanne	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Gewicht	10 kg
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen		