

Hymer Fahrbare Stufen- Plattformleiter

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 400 x 440 mm, 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

Artikelnummer: 761674



HYMER



Hymer Rollbare Plattformleiter

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 400 x 440 mm
- Aufstieg einseitig
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmlänge 2200 mm
- aufgestellt Höhe x Breite 2000 mm x 670 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Handlauf beidseitig
- auswechselbare Leiterfüße
- Gewicht 10,9 kg








- Gemäß DIN EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Fahrbare Stufen-Plattformleiter	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	klappbar	ja
Nutzung	einseitig	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Höhe Podest	1150 mm	fahrbar	ja
Breite Podest	400 mm	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	440 mm	Sicherheitsbügel	ja
Holmlänge	2200 mm	Handlauf	beidseitig
Stufen Anzahl	5	Ablageschale	ja
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Höhe	2000 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	670 mm	Gewicht	10,9 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz