


Produktbezeichnung	ET-EXO-COMFORT-1400RC-B
Artikelnummer	45021
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

ETHERMA EXO COMFORT Infrarostrahler, Funk, 1.4kW, sw, IP65

Der ETHERMA EXO COMFORT bietet ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für unzählige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Außenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit dem neuen, optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne. Die Bedienung erfolgt über einen elektronischen Multifunktionsschalter an der Geräterückseite, welcher sowohl einen integrierten Timer als auch eine Kurzheizfunktion hat. Alternativ kann die Steuerung ebenso über eine Fernbedienung (optional erhältlich) erfolgen. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Die Montage erfolgt über eine T-Kipphalterung für den zielgerichteten Einsatz der Wärmestrahlung. Durch die kompakte Bauweise, das niedrige Gewicht und der integrierten Sicherheitsabschaltung eignet sich der Strahler optimal für die Montage an Gastroschirmen und -markisen. Farben: weiß, schwarz; geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 540x110x76 (162 inkl. Halterung) mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform.

Technische Details

Ausführung	Decken-/Wandstrahler	Spannung	230 230 Volt
Montageart	Aufbau	Anzahl der Heizstufen	1
Leistungsstufe AUS	✓	Min. Heizleistung	1400 Watt
Montage über Wickeltisch	✗	Max. Heizleistung	1400 Watt
Schutzart (IP)	IP65	Min. Montagehöhe	1,8 Meter
Farbe	schwarz	Max. Montagehöhe	2,2 Meter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗	Höhe	110 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✗	Breite	540 Millimeter
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗	Tiefe	162 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗	RAL-Nummer	9011