

Artikel nummer	artikelnaam
920802008	HK05 - wandcontactdoos 1V RA SH klapdeksel arctic wit



HK05 - wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel en shutter arctic wit

Technische gegevens	920802008
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal eenheden	1
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	ja
Frequentie	50 50 Hz
Beschermingscontact	ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Rond aardingscontact	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Unterputz
Kleur	wit
Uitvoering	Beschermend contact (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.12.2022

Technische gegevens		920802008
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016	
Schakelmateriaalbreedte	57,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	57,000 mm	
Schakelmateriaaldiepte	41,100 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0,00 mA	
Met WLAN repeater	nee	