

**Artikelnummer:** 129984

**Kurzbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, draagvermogen 3000 kg, Laadoppervlakte B 2500 x D 1250 mm



**Langbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, draagvermogen 3000 kg, Laadoppervlakte B 2500 x D 1250 mm: De zware oplegger met een laadvermogen van 3000 kg en een laadruimte van 2500 mm breed en 1250 mm diep vervoert zware goederen veilig door grote magazijnen of over grote bedrijfsterreinen. Met de zware aanhanger met een laadvermogen van 3000 kg en een laadruimte van 2500 mm breed en 1250 mm diep, kunt u zelfs zware ladingen altijd veilig vervoeren. De zware aanhanger is uitgerust met 2-assige draaischamelbesturing en luchtbanden. Het snelwisselsysteem voor de trekstang heeft een valbeveiliging. Het basisframe is gemaakt van T-profiel en impulsbelast. De 4 hoeken zijn voorzien van buishulzen, zodat u naar wens stokken of zijkanten kunt plaatsen. De zeefdrukplaat van de trailer is antislip en weerbestendig en bovendien voorzien van een 25mm dikke weerbestendige OSB-plaat. Dankzij de zuiver oranje lakafwerking kan de zware aanhanger met een draagvermogen van 3000 kg niet over het hoofd worden gezien en vormt hij geen risico op ongelukken. <b>Meer details:</b>

- 2-assige draaischijfbesturing
- Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm)
- Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc.
- Snelwisselsysteem voor de trekstang met een valbeveiliging met valbeveiliging
- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG
- Max. Rijsnelheid: 6 km/u
- Laadoppervlak: B 2500 x D 1250 mm.
- Laadhoogte: 560 mm
- luchtbanden
- Banden: ø 410 x B 110 mm
- Draagvermogen: 3000 kg
- Materiaal: profielstaal
- Materiaal laadvlak: zeefdrukplaat met 25 mm OSB-plaat
- Muren: Nee
- Uitrusting: Aanhangwagenkoppeling met pen, ø 30 mm
- Kleur: Zuiver oranje (RAL 2004)
- Afmetingen: L 2500 x B 1250 mm
- Eigen gewicht: 337 kg

Inclusief gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

