

**Artikelnummer:** 163882

**Kurzbeschreibung:** IDEAL Aktenvernichter Shredcat 2445 CC, 4 x 40 mm Partikel

**Langbeschreibung:** IDEAL Aktenvernichter Shredcat 2445 CC, 4 x 40 mm Partikel SPS-Sicherheitspaket:

- patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe
- Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Kapazitätsauslastungsanzeige (SSC)
- elektronisch gesicherte Tür über Magnetschalter
- Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter und Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
- komplette automatische Netztrennung nach 30 Minuten
- Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke
- hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit praktischem Schnittgutbehälter (35 Liter) aus schlagfestem Kunststoff
- kraftvoller, laufruhiger 390-Watt-Motor

Technische Daten:

- Eingabebreite in mm: 240
- Schnittbreite in mm: Partikel 4 x 40 mm
- Schnittleistung (Blatt 80 g/qm): 11 - 13
- Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sek.
- Sicherheitsstufe: P-4
- Auffangvolumen: 35 Liter
- Leistung (Anschluss): 390 Watt
- Maße: B 395 x T 291 x H 635 mm
- Gewicht: 22,0 kg



**Hersteller:** Krug + Priester

**EAN:** 4019364546518

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ECLASS-5.1

**Gruppe:** 24320702

