

Steckdosen für Tragschiene

Typ 7U.00.8.230.00x0

- Farbe grau

Typ 7U.00.8.230.00x2

- Farbe gelb

- Verfügbar mit oder ohne LED als Netzspannungsanzeige
- Kombisteckdose Schuko + italienische Steckertypen
- Nennstrom 16 A
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) oder Direktmontage

7U.00

Schraubklemmen



NEW 7U.00.8.230.00x0



- Farbe grau RAL 7035
- Kombisteckdose Schuko + italienische Steckertypen
- Nennstrom 10/16 A

NEW 7U.00.8.230.00x2



- Farbe gelb RAL 1021 (Siehe Gefährdung durch elektrischen Schlag)
- Kombisteckdose Schuko + italienische Steckertypen
- Nennstrom 10/16 A

Abmessungen siehe Seite 5

Elektrische Daten			
Nennspannung (U _N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
Nennstrom (I _N)	A	16	16
Allgemeine Daten			
Elektrischer Anschluss	Berührungssichere Schraubklemmen für L, N und PE		
Umgebungstemperatur	°C	-40...+70	-40...+70
Schutzklasse		II	II
Schutzart		IP 20	IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage)			