


SAI-Passiv SAI-4-MMS 5P M12 1:1 UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Einige Applikationen benötigen eine komplette Schirmung vom Sensor bis zur Steuerung. Dies erreichen SAI-Verteiler in Metall-Ausführung. Den Verteilern liegt eine EMV Verschraubung bei. Auf Initiator-LEDs wurde verzichtet.

Sie sind in 4- und 8-fach M12 sowie den Kabellängen 5 oder 10 m verfügbar. Weiterhin können diese Verteiler in rauher Umgebung eingesetzt werden, wie z.B. im Bereich von Schweißanlagen. Die Hauben gibt es auch mit besonders großem Anschlussraum, so dass sie mit einer Standard Verschraubung bis M25 versehen wurden.

- keine EMV-Probleme,
- hohe Beständigkeit gegen chemische oder mechanische Belastungen,
- Standardbefestigungsmaße.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-4-MMS 5P M12 1:1 UT
Best.-Nr.	1897681000
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja
GTIN (EAN)	4032248766741
VPE	2 Stück

SAI-Passiv SAI-4-MMS 5P M12 1:1 UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 340 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -

Allgemeine Daten

Anzahl Kontaktbuchsen	4	Brandverhalten	V-0
Anschlussgewinde	M12	Polzahl	5
Schutzart	IP68	Verteilerabgang	Haubenversion
Isolationswiderstand	10 ⁹ Ω	max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz	4 A
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Haubendichtungsmaterial	PUR eingeschäumt
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteraußendurchmesser	-	LED	Ja

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001856	ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-01-08		

Produkthinweise

Produkthinweis Die komplette Schirmübertragung kann über das Verteiler-Gehäuse geführt werden.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)
 Engineering-Daten [WSCAD](#)


Datenblatt

**SAI-Passiv
SAI-4-MMS 5P M12 1:1 UT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltbild

