



Hauptmerkmale

Produktbereich	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	TeSys (TeSys GS) GS1D TeSys (TeSys GS) GS2F TeSys (TeSys GS) GS2G FuPact (FuPact GS) GSB32 FuPact (FuPact GS) GSC50
Typ des Steuergriffs	Außen, Frontseite
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb

Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Normen	IEC
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	12 cm
VPE 1 Länge	13 cm
VPE 1 Gewicht	220 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,104 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
