

AEROTEC



Merkmale:

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- Mit Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit Hartgummirädern und Gummistandpuffer an der Vorderseite
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Großer Luftfilter zur optimalen Luftzufuhr

Technische Daten:

- Modell: 220-24FC
- Kesselgröße: 24 l
- Kesseldruck: 8 bar
- Ansaugleistung: 210 l/min.
- Liefermenge: 130 l/min.
- Drehzahl: 2880 U/min.
- Schalldruckpegel: 94 L_{WA} / 75 dB
- Motor: 1,5 KW / 2 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 600 x 260 x 590 mm
- Gewicht: 24 kg

AEROTEC



Merkmale:

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- Mit Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit Hartgummirädern und Gummistandpuffer an der Vorderseite
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Großer Luftfilter zur optimalen Luftzufuhr

Technische Daten:

- Modell: 220-24FC
- Kesselgröße: 24 l
- Kesseldruck: 8 bar
- Ansaugleistung: 210 l/min.
- Liefermenge: 130 l/min.
- Drehzahl: 2880 U/min.
- Schalldruckpegel: 94 L_{WA} / 75 dB
- Motor: 1,5 KW / 2 PS
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Maße: 600 x 260 x 590 mm
- Gewicht: 24 kg