




Multifunktions- und Flächenregner MS 100, 6-fach

Multifunktions- und Flächenregner MS 100 für kleine Flächen und Gärten. 6 unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung. Max. Beregnungsfläche: 78 qm.



1 Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen

2 Wandhalterung

- Gute Verstaubarkeit



Multifunktions- und Flächenregner MS 100, 6-fach

- Für kleine Flächen und Gärten
- Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen
- Wandhalterung
- Max. Beregnungsfläche 78 m

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-026.0	
EAN-Code	4039784289093	
Wasserdurchflussmenge	21 l/min	
Beregnungsdurchmesser (2 bar)	≤ 8,4 m	
Beregnungsdurchmesser (4 bar)	≤ 10 m	
Beregnungsfläche (2 bar)	55 m ²	
Beregnungsfläche (4 bar)	78 m ²	
Gewicht	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	208 × 199 × 71

ZUBEHÖR FÜR MULTIFUNKTIONS- UND FLÄCHENREGNER MS 100, 6-FACH

2.645-026.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	2	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.