

Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück  
Zubehör für: 3VA5 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme SPG-Abgriff 4 Stück
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.4
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	16 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 185 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	20 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>eindrätig</li> <li>mehrdrätig</li> <li>feindrätig</li> </ul>	16 mm <sup>2</sup> : 15,8 Nm 16 - 35 mm <sup>2</sup> : 15,8 Nm 50 - 185 mm <sup>2</sup> : 31,1 Nm 16 - 35 mm <sup>2</sup> : 15,8 Nm 50 - 185 mm <sup>2</sup> : 31,1 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal</li> <li>für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal</li> <li>für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal</li> </ul>	6 AWG 350 kcmil 6 AWG 350 kcmil 6 AWG 350 kcmil
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mehrdrätig</li> <li>feindrätig</li> </ul>	6 - 2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in 6 - 2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Weitere Informationen	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b> <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9234-0JG12">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9234-0JG12</a>	
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9234-0JG12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9234-0JG12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9234-0JG12)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

4/6/2021 

