

fetra

ESD-Materialständer

Traglast 150 kg, Plattform aus Stahl, mit Abrollrand, Plattform gerade, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau, Höhe 695 - 970 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158739



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra ESD-Materialständer

Traglast 150 kg

ESD-Materialständer

- Traglast 150 kg
- Plattform aus Stahl, mit Abrollrand
- Plattform gerade
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau
- Höhe 695 - 970 mm
- Ebenen im Raster von 25 mm verstellbar
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 75 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad-Ø	75 mm
Wagentyp	Materialständer	Radlager	Gleitlager
Traglast	150 kg	Material	Stahl
Länge Plattform	605 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite Plattform	405 mm	Euronorm	nein
Etagen Anzahl	1 Stück	Aufbauten	keine
Etagenausrichtung	gerade	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe	695-970 mm	klappbar	nein
elektrisch leitend	ja	Radanordnung	rechteckig
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagentyp	Stahlblechplatte	Farbe	schiefergrau // RAL7015
Material Plattform	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Anlieferung	zerlegt
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Garantie	10 Jahre
Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern	Gewicht	224 kg
Bereifung	TPE		