

## Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 264 x 400 x 300 mm, Inhalt 22 l, Aus Polypropylen in schwarz, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Zweiteiliger Scharnierdeckel



Artikelnummer: 227856

## Euronorm-Mehrwegbehälter

zu 100% aus recyceltem Polypropylen

Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 264 x 400 x 300 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 245 x 363 x 270 mm
- Inhalt 22 l
- Traglast 35 kg
- Aus Polypropylen in schwarz
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Zweiteiliger Scharnierdeckel
- Deckel plombierbar
- Mit geschlossenem Deckel 8-fach stapelbar
- Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
- Für Automatisierungssysteme geeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C

## Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	ja
Euronorm	ja	faltbar	nein
Inhalt	22 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	264 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	245 mm	Traglast	35 kg

Länge	400 mm	Deckel	ja
Innenlänge	363 mm	Deckeltyp	Zweiteiliger Scharnierdeckel
Breite	300 mm	Deckel Funktion	plombierbar
Innenbreite	270 mm	Deckel Öffnungswinkel	180 °
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +40 °C
recyclbar	ja	rollenbahngeeignet	ja
Anteil recyceltes Material	100 %	Farbe	schwarz
stapelbar	ja	Gewicht	1,77 kg