

Arbeitsplatzmatte

Veendam

Matte, Höhe x Länge x Breite 8,5 x 1520 x 910 mm, Aus Nitril mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest

Artikelnummer: 235594



Arbeitsplatzmatte

- geeignet für nasse, trockene und ölige Bereiche / für mittlere Beanspruchung
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 8,5 x 1520 x 910 mm
- Aus Nitril mit gelochter Oberfläche in schwarz
- abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
- rutschfest
- rutschfest R13 gemäß DIN 51130

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Farbe	schwarz	
	Bodenbelag	Arbeitsplatzmatte	Höhe	8,5 mm
	Konfektionierung	Matte	Länge	1520 mm

geeignet für (Branche/Bereich)	nasse, trockene und ölige Bereiche	Breite	910 mm
geeignet für (Anwendung)	mittlere Beanspruchung	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten und Drainagesystem
Einsatzort	Innenbereich	Bodenbelag Funktion	rutschfest
Material Lauffläche	Nitril	Zertifizierung	rutschfest R13 gemäß DIN 51130
Oberfläche Bodenbelag	gelocht	Gewicht	6 kg

Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, Mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft