

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5592 Kastenwagen



Transportgeräte



Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 750 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1000 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 680 |
| Etagenhöhen (mm) | 292, 582, 882, 1182, 1482 |
| Tragkraft Etage (kg) | 90 |
| Gesamtlänge (mm) | 1170 |
| Gesamtbreite (mm) | 745 |
| Gesamthöhe (mm) | 1792 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Ausführung | Alublech mit Treibriegelverschluss |
| Gewicht (kg) | 141 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976013169 |