

JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

TULAJDONSÁGOK

Legmagasabb szintű védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás

MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Biztonsági lábbelik, bakancsok/
Bokacsizmák

ÁTSZŰRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet

FAZON Keskeny/Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47

KOLLEKCIÓ Green Line

PLATFORM Green Line

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

PRONOSE ANYAG PU

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliamid

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp

TALPBETÉT FX2 Pro

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poliészter
alapú vezető szál, poron® XRD® anyagból készült dupla
ütéstompító zóna

RÖGZÍTÉS Fűző

SZÍN Fekete, Zöld, Szürke



green line



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
36	6498-36	6408487418495
37	6498-37	6408487418501
38	6498-38	6408487418518
39	6498-39	6408487418525
40	6498-40	6408487418532
41	6498-41	6408487418549
42	6498-42	6408487418556
43	6498-43	6408487418563
44	6498-44	6408487418570
45	6498-45	6408487418587
46	6498-46	6408487418594
47	6498-47	6408487418600

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

JALAS® 6498 NATURE

JELLEMZŐK

ProNose orrmerevítő, olajálló járótalp, fémmentes, antisztatikus tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, szellőző talp, húzóhurok, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, környezeti szempontból jó választás, megfelel az EU virágos környezeti kritériumoknak, vegán

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Kültér, használat egész évben, fémmentes követelmény a cipőkre, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Repülőtéri munka

2(3)



Kompozit orrmerevítő



ESD



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszűrővédő



Vízlepergető



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Ergothan ütéstompító rendszer



Antisztatikus tulajdonságok

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-12-08

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 6498 NATURE

MEGFELELŐSÉG
EN ISO 20345:2011

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

SB: 200 J ütközéssel és 15 kN összenyomó erővel tesztelt, lábujjvédelmet nyújtó lábbeli (olajálló járótalppal)

S1: Bőrből és egyéb anyagokból készült lábbelik, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbeliket + zárt ülésterület + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vízálló felsőrész

P: Behatolásnak ellenálló járótalp

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MΩ között)

E: Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értékűnél vizsgálva)

SRA: Csúszásálló nátrium-lauril-szulfát oldatos csempepadlón

SRB: Csúszásálló glicerines acél padlón

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Az elektrosztatikus kisüléstől (ESD) védő ellenállás 35 MΩ alatti



CE



Kompozit orrmerevítő



ESD



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő



Vizlepergető



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Ergothon ütéscsökkentő rendszer



Antisztatikus tulajdonságok

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-12-08

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com